

Broszura informacyjna

32 11 135

Szczypce do regulacji przełączników

- Do chwytania elementów i drutu o niewielkiej średnicy oraz gięcia sprężyn w stycznikach i przełącznikach
- Powierzchnie chwytające polerowane
- Precyzyjnie wykończone krawędzie
- Szczęki płaskie, ostro zakończone
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	32 11 135
EAN	4003773035091
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	73 g
Wymiary	135 x 55 x 12 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (D)	7,0 mm
Szerokość końcówki (E)	1,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Długość szczęki (B)	34,0 mm
Szerokość główki (A)	12,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych