

Broszura informacyjna

82 01 200

KNIPEX TwinGrip

Szczypce chwytające czołowe



- Unikalne połączenie: funkcja chwytu od czoła i z boku, złącze wsuwkowe, regulacja przyciskiem
- Bardzo smukłe szczypce: praca nawet w ograniczonych przestrzeniach, z niewielką strefą obrotu umożliwiającą szybką pracę
- Mocno trzymająca przednia część szczęki z solidnymi zębami i wysokim przełożeniem na końcówkach szczęk
- Duży zakres chwytu od czoła i z boku: dla średnic i rozmiarów klucza 4 - 22 mm
- Pewny, czołowy chwyt płaskich elementów dzięki trzem punktom przyłożenia
- Chwytnie, dokręcanie i luzowanie śrub ze zużyтыми łbami i profilami
- Pięciostopniowo regulowane złącze ślizgowe z przyciskiem do precyzyjnego ustawiania szerokości chwytu
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zmniejsza ryzyko urazów
- Trwałe i wytrzymałe dzięki solidnemu złączu wsuwkowemu
- Kute ze stali elektrycznej chromowo-wanadowej, hartowane olejowo, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie do ok. 61 HRC

Ogólna	
Nr art.	82 01 200
EAN	4003773087243
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	270 g
Wymiary	200 x 46 x 15 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Pozycje regulacji	5
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 5/32 – 7/8 Cal
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 4 – 22 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	4 – 22 mm
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	5/32 – 7/8 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych







