

Broszura informacyjna

97 51 10

Szczypce do zagniatania wtyków telefonicznych typu Western



- Profesjonalne narzędzie do cięcia i odizolowywania nieekranowanych telefonicznych przewodów płaskich
- Do zagniatania telefonicznych wtyków 6- i 8-stykowych typu RJ 11/12 (szer. 9,65 mm) i typu RJ 45 (szer. 11,68 mm); długi kształt
- Wysoka dokładność procesu dzięki zagniataniu równoległemu
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Z obcinakiem i nożem do ściągania izolacji w przewodach płaskich na długości 6 i 12 mm
- Z dodatkową funkcją zdejmowania izolacji z kabli okrągłych
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo

Ogólna	
Nr art.	97 51 10
EAN	4003773043171
Szczypce	czernione
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	340 g
Wymiary	190 x 70 x 18 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres pracy	Wtyki RJ 11/12 (6-stykowe) 9,65 mm RJ 45 (8-stykowe) 11,68 mm
Liczba gniazd	2
Zakres zastosowania	Wtyki telefoniczne typu Western

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



