

RAPIDLIFT chariot élévateur mobile



force 1000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage Vulkollan, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche avec bandage Vulkollan, largeur x Ø 50 x 82 mm



Numéro d'article: 119896

RAPIDLIFT Transpalette grande levée

Force 1000 kg

chariot élévateur mobile

- force 1000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm
- largeur de portée 540 mm
- roulettes pivotantes avec bandage Vulkollan, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche avec bandage Vulkollan, largeur x Ø 50 x 82 mm
- hauteur de levage 800 mm / hauteur abaissée 85 mm
- centre de gravité de la charge 600 mm
- stabilité élevée grâce aux stabilisateurs latéraux automatiques
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- timon en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9005 noir foncé
- braquage 205 °
- longueur 1650 mm
- poids 130 kg
- moteur de levage 1,5 kW
- avec batterie 12V/65 Ah








Détails techniques



appareil de levage	chariot de levage	matériau galets de fourche	Vulkollan
type de chariot de levage	chariot élévateur mobile	Largeur de galet de fourche	50 mm
charge	1000 kg	Diamètre de galets de fourche	82 mm
longueur de fourche	1150 mm	braquage	205 °
largeur dents de fourche	160 mm	course rapide	non
largeur de portée	540 mm	centre de gravité de la charge	600 mm
longueur	1650 mm	alimentation	batterie 12V/65 Ah
commande de levage	électro/hydraulique	matériau	acier
moteur de levage	1,5 kW	surface de fourches	finition peinture époxy
commande du mécanisme de rouleme	électrique	couleur des fourches	orangé sang // RAL2002
hauteur de levage (min.)	85 mm	matériau du timon	acier
hauteur de levage (max.)	800 mm	surface du timon	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	Vulkollan	couleur du timon	noir foncé // RAL9005
largeur des roulettes pivotantes	50 mm	Poids	130 kg
diamètre des roulettes pivotante	200 mm		

Accessoires

403572	Commande à pied à distance, câble longueur 5 m
--------	--

Cela s'adapte aussi ...

148638		palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite
149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
407817		bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein