

Rollcart stapelmand

hoogte x lengte x breedte 400 x 615 x 455 mm, draagvermogen 60 kg, met corrosiebeschermende zinklaag, wanden doorbroken, legbord doorbroken

Artikelnummer: 158419



Rollcart stapel-gaasmand

stapelmand

- hoogte x lengte x breedte 400 x 615 x 455 mm
- draagvermogen 60 kg
- met corrosiebeschermende zinklaag
- van draad
- wanden doorbroken
- legbord doorbroken

Technische details

baktype	bak van draadgaas	nestbaar	nee
euronorm	nee	draagvermogen	60 kg
vorm	rechthoekig	plafond	nee
hoogte	400 mm	wandconstructie	doorbroken
lengte	615 mm	vloerconstructie	doorbroken
breedte	455 mm	oppervlak	verzinkt
materiaal	draad	gewicht	8 kg
stapelbaar	ja		

