

Moravia verkeersspiegel DURABEL

hoogte x breedte 800 x 1000 mm,
maximale zichtbreedte 15 m, spiegel
van RVS, frame van RVS in rood/wit,
reflecterend

Artikelnummer: 193673



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia RVS-spiegel DURABEL





verkeersspiegel

- geschikt voor binnen en buiten
- hoogte x breedte 800 x 1000 mm
- maximale zichtbreedte 15 m
- spiegel van RVS
- frame van RVS in rood/wit, reflecterend
- paalmontage
- uitgerust met houder
- welving halve bol

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	hoogte	800 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	breedte	1000 mm
spiegeltype	verkeersspiegel	max. afstand	15 m
plaats van toepassing	binnen en buiten	welving	halve bol
materiaal spiegel	RVS	spiegel uitrusting	houder
materiaal frame	RVS	bevestigingstype	paalmontage
type oppervlakte	reflecterend	gewicht	22 kg
kleur lijst	rood/wit		

Gerelateerde Producten

193899		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193902		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 3500 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
193913		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
720826		wandarm voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 400 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt

Dit past ook bij ...

142092		hoogtebegrenzer, lengte x diameter 950 x 100 mm, van kunststof in rood/wit, reflecterend
148972		drempel, hoogte x diameter 70 x 500 mm, van gerecycled kunststof in geel
199614		laadbrug, lengte x breedte 750 x 1250 mm, draagvermogen 600 kg, aanslaghoek ter beveiliging tegen wegglijden, van aluminium
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm