

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 200 kg, avec 3 plateau(x),
plateau longueur x largeur 600 x 400
mm, plateforme en bois avec
équerre antichute (saillante),
2 tablettes inclinées, Dimensions
adaptées au bac norme Europe,
châssis avec finition époxy résistante
aux chocs et aux rayures en RAL5010
bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203168



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Dessertes de rangement

pour bacs norme Europe

chariot à plateaux

- force 200 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- plateforme en bois avec équerre antichute (saillante)
- 2 tablettes inclinées
- Dimensions adaptées au bac norme Europe
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- hauteur x longueur x largeur 1185 x 455 x 815 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm

- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	chariot à plateaux	Diamètre de roue	125 mm
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	oui	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
longueur de plateau	600 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	400 mm	matériau	acier
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de finition	soudé
alignement de niveaux	inclinable	rehausses	aucune
équipement des tablettes / nivea	équerre antichute saillante	équipement chariot	sans équipement
hauteur	1185 mm	poignée	1 pièce
longueur	455 mm	rabattable	non
largeur	815 mm	disposition des roues	rectangulaire
type de niveau	panneau de bois	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	bois	couleur	bleu gentiane // RAL5010
exécution de plateforme	2 tablettes inclinées	garantie	12 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	31 kg

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505112		peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
528958		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris