

RAPIDLIFT transpalette Royal XL



force 5000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm, roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm



Numéro d'article: 210799

RAPIDLIFT Transpalette Royal XL

transpalette

- force 5000 kg
- fourche longueur x largeur 1150 x 210 mm
- largeur de portée 580 mm
- roulettes pivotantes avec bandage acier, largeur x Ø 50 x 200 mm
- galets de fourche tandem avec bandage acier, largeur x Ø 75 x 80 mm
- hauteur de levage 210 mm / hauteur abaissée 90 mm
- fourches en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
- structure acierrigide
- poignée de timon pour les fonctions levée - neutre - descente
- timon en noir
- braquage 180 °
- longueur 1540 mm
- poids 160 kg

Détails techniques

appareil de levage chariot de levage

Diamètre de galets de 80 mm

		fourche	
type de chariot de levage	transpalette	Largeur de galet de fourche	75 mm
charge	5000 kg	diamètre des roulettes pivotante	200 mm
longueur de fourche	1150 mm	largeur des roulettes pivotantes	50 mm
largeur dents de fourche	210 mm	longueur	1540 mm
largeur de portée	580 mm	braquage	180 °
commande de levage	manuel/hydraulique	course rapide	non
commande du mécanisme de rouleme	manuel	Exécution du timon	fonctions levée-neutre-descente
hauteur de levage (min.)	90 mm	matériau	acier
hauteur de levage (max.)	210 mm	surface de fourches	finition peinture époxy
matériau de roulettes pivotantes	acier	couleur des fourches	orangé sang // RAL2002
matériau galets de fourche	acier	couleur du timon	noir
galets de fourche	tandem	Poids	160 kg

Accessoires

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

Cela s'adapte aussi ...

148638



palette perdue, hauteur x longueur x largeur 150 x 1200 x 800 mm, en PE régénéré en anthracite

149500



Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène

217180



palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein

217213



palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

221284



gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique

221381



gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9

227875



chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge

407817



bac de rétention, pour fût 2 x 200 litres, volume de rétention 224 l, hauteur x largeur x profondeur 365 x 1200 x 800 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

509659		conteneurs IBC, hauteur x longueur x largeur 1013 x 800 x 1200 mm, capacité 600 l, ouverture de remplissage de Ø 150 mm, pour modèle standard, avec soupape de vidange LN 50, ouverture scellée avec platine aluminium, en polyéthylène en blanc nature, avec palette plastique
626475		caisse-palette grillagée, hauteur x longueur x largeur 970 x 1200 x 800 mm, force 1500 kg, avec laquage en RAL7030 gris pierre, parois ajourés avec 2 clapets, fond plein