

## hofe velgenstelling

grondveld voor velgen met een Ø van 380 - 480 mm, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 335 mm, voor velgen met een Ø van 380 - 480 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met afgeronde traversen voor het behoedzaam opslaan van velgen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag

**Artikelnummer: 228354**



hofe  
REGALSYSTEME



## hofe Velgenrek

### Basisveld

velgenstelling




- grondveld voor velgen met een Ø van 380 - 480 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1060 x 335 mm
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 5 niveaus met afgeronde traversen voor het behoedzaam opslaan van velgen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal

- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

## Technische details

meubeltype	stelling	vakdiepte	300 mm
stellingtype	velgenstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	2500 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	1060 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	335 mm	levering	gedemonteerd
voor velgdiameter	380-480 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vaklast	150 kg	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gebruiksaanwijzing DGUV	borging vereist
vakbreedte	1000 mm	gewicht	28,558 kg

## Gerelateerde Producten

224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje
228347		velgenstelling, aanbouwveld voor velgen met een Ø van 380 - 480 mm, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 335 mm, voor velgen met een Ø van 380 - 480 mm, vaklast 150 kg, 5 niveaus met afgeronde traversen voor het behoedzaam opslaan van velgen, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
228357		wand-afstandshouder voor velgenstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228358		dubbele afstandshouder voor velgenstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit