

**C+P**

## Armoire vestiaire à deux niveaux

Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm, 2 x 2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement Piètement, corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Clanic+



Numéro d'article: 269364



### Armoire vestiaire à deux niveaux





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm
- 2 x 2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- butée de porte à droite
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment 2 casiers avec chacun 1 tringle et 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur







- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement Piètement
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de soubassement	gris noir // RAL7021
type d'armoire	Armoire vestiaire	équipement armoire	Tringle, crochet
compartiments	2 pièce	tringle à vêtements	oui
Abteile Doppelstöckig (Text)	x 2	patère	3 pièce
à deux niveaux	oui	type de banc	sans
hauteur	1950 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
largeur	600 mm	modèle de porte	à fleur, gonds intérieurs
profondeur	500 mm	Butée de porte	à droite
largeur de compartiment	300 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
compartiments	4 pièce	système de fermeture	Serrure à pêne rotatif
soubassement	Piètement	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
verrouillable	oui	aération	Corps et face avant
matériau	acier	installation	paroi
matériau de finition	soudé	livraison	livré monté
stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	garantie	10 années
couleur du corps	gris anthracite // RAL7016	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	avantages écologiques (emballage)	
surface de corps	thermolaqué	Amortissement de porte	oui
surface de face avant	thermolaqué	Poids	41,1 kg

## Accessoires

271443		cintre, avec fixation antivol, hauteur x largeur x profondeur 216 x 462 x 54 mm, en plastique
271444		porte-cartes de visite, hauteur x largeur 26 x 76 mm, face arrière autocollante, en plastique en noir
271455		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
271456		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7016 gris anthracite

271457		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL9016 blanc signalisation
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, en plastique
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicases, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable