

Bauer heftrucktraverse

voor kiepbak met 0,7 m³ inhoud,
hoogte x lengte x breedte 980 x 945
x 930 mm, van staal gelakt in RAL
5012 lichtblauw

Artikelnummer: 345374



Bauer Heftrucktraverse

voor kiepbak





heftrucktraverse

- voor kiepbak met 0,7 m³ inhoud
- hoogte x lengte x breedte 980 x 945 x 930 mm
- van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm

Technische details

baktype	accessoire	kleur	blauw // RAL 5012
voor baktype	kiepbak	hoogte vorksloten	80 mm
voor bak	0,7 m ³	breedte vorksloten	200 mm
hoogte	980 mm	inrijbreedte	250 mm
lengte	945 mm	bovenkant vork - onderkant bak g	1730 mm
breedte	930 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
materiaal	staal	gewicht	79 kg
oppervlak	gelakt		

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs