

TROAX vleugel deur voor scheidingswandsysteem

hoogte x breedte 2200 x 1200 mm,
met deurkruk en aanslag, afsluitbaar
met cilinderslot, van staal gelakt in
RAL7037 stofgrijs

Artikelnummer: 505675



TROAX Openstaande deur voor scheidingswandsysteem



vleugel deur voor scheidingswandsysteem

- hoogte x breedte 2200 x 1200 mm
- draadgaas 50 x 50 x 2,5
- met deurkruk en aanslag
- afsluitbaar met cilinderslot
- frame van vierkante buis
- van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs



Technische details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| afbakening en verkeer | veiligheidsuitrusting | scheidingswand uitrusting | deurkruk, aanslag |
| veiligheidsuitrusting | scheidingswandsysteem | sluitsysteem | cilinderslot |
| roosterelement | vleugel deur | profiel | vierkante buis |
| hoogte | 2200 mm | materiaal | staal |
| breedte | 1200 mm | oppervlak | gelakt |
| hoogte maas | 50 mm | kleur | stofgrijs // RAL7037 |
| breedte maas | 50 mm | gewicht | 12 kg |
| draaddikte | 2,5 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 505678 |  | opzetelement voor openslaande deur voor scheidingswandsysteem, hoogte x breedte 800 x 1200 mm, van staal gelakt in RAL7037 stofgrijs |
| 505863 |  | staande consoles, voor machine-veiligheidshek |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 144768 |  | transportwagen met geperforeerde/sleufplaten, hoogte x breedte x diepte 930 x 1000 x 500 mm, 2 x geperforeerde plaat, 2 x sleufplaat, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw, incl. 10-delig gereedschapsassortiment en 12 zichtbakken, met oplegbord van staal met ribbelmat |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 210871 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1150 x 530 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |