

RAPIDLIFT **elektrohydraulische** **heftrucks**



draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen met polyamide-banden,
breedte x Ø 98 x 82 mm, hefhoogte
3500 mm / verlaagde hoogte 90
mm, telescopische mast



Artikelnummer: 951115

RAPIDLIFT Elektrohydraulische vorkheftruck

Draagvermogen 1000 kg

elektrohydraulische heftrucks

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen met polyamide-banden, breedte x Ø 98 x 82 mm
- hefhoogte 3500 mm / verlaagde hoogte 90 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- hefmotor 1,2 kW
- met batterij 12V/75 Ah
- met geïntegreerde oplader
- draaicirkel 1480 mm
- bouwhoogte 2250 mm / uitgeschoven hoogte 3900 mm
- lengte x breedte 1750 x 800 mm
- gewicht 360 kg
- werkgangbreedte 1980 mm
- telescopische mast
- met plexiglas grijpbescherming
- onderwagen van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen
- hefsteiger van staal gelakt in RAL9005 gitzwart

Technische details

hijswerktuig	stapelaar	hefsnelheid zonder last	180 mm/s
type heftruck	elektrohydraulische heftrucks	lastzwaartepunt	600 mm
draagvermogen	1000 kg	draaicirkel	1480 mm
lengte vork	1150 mm	werkgangbreedte	1980 mm
vorkbreedte	160 mm	materiaal zwenkwiel	polyurethaan
hefhoogte (max.)	3500 mm	breedte zwenkwielen	50 mm
hefhoogte (min.)	90 mm	diameter zwenkwielen	200 mm
mast uitvoering	telescopische mast	materiaal vorkwielen	polyamide
bediening heffing	elektro/hydraulisch	breedte vorkwiel	98 mm
bediening wielonderstel	handmatig	diameter vorkwiel	82 mm
spanningsverzorging	batterij 12V/75 Ah	materiaal	staal
hoogte	2250 mm	oppervlak onderwagen	gelakt
hoogte uitgeschoven	3900 mm	oppervlak hefsteiger	gelakt
breedte	800 mm	kleur onderwagen	vermiljoen // RAL2002
lengte	1750 mm	kleur hefsteiger	gitzwart // RAL9005
vermogen hefmotor	1,2 kW	gewicht	360 kg
hefsnelheid met last	100 mm/s		