

HSM SECURIO P44i - 0,78 x 11 mm



| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 00000000001875121 | Schnittgut | Papier, Heft- und Büroklammern |
| EAN | 4026631058476 | Eingabebreite | 400 mm |
| eclass 7.1 | 24320706 | Behälter-/Auffangvolumen | 205 l |
| UN/SPSC | 44101603 | Behälter-/Auffangvolumen in Blatt | 2044 |
| Anwendungsbereich | Abteilung | Schnittgeschwindigkeit | 85 mm/s |
| Schutzklasse (DIN 66399) | sehr hoch | Leistungsaufnahme | 1900 W |
| Schnittbreite | 0.78 mm | Spannung | 220-230 V |
| Partikellänge | 11 mm | Frequenz | 50 Hz |
| Schnittart | Partikelschnitt | Breite x Höhe x Tiefe | 700 x 1105 x 592 mm |
| Sicherheitsstufe (DIN 66399) | P-6, F-3 | Gewicht | 105 kg |
| Schnittleistung in Blatt 80g/m ² | 17-19 | Farbe | weiß |
| Schnittleistung in Blatt 70g/m ² | 20-22 | | |