

PLANET 16-Port 100/1000Base-X SFP + 8-Port 10/100/1000 managebarer Metro Ethernet Switch

MGSW-24160F 4711213688522



**PLANET Managed Metro Ethernet Switch
16-port 100/1000Base-X SFP + 8-port 10/100/1000, Base-T L2/L4, (AC+2 DC, DIDO)**

Mehrfach SFP Fiber Port Switch für wachsende Vernetzungen auf lange Distanzen für Unternehmen, Telekommunikation- und Hochschulanlagen

- 1 16x 100/1000Base-X SFP Mini-GBIC Stecker von Port 9 zu Port 24
- 1 8-Port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45
- 1 RS-232 DB9 Konsole Interface für Switch Basic Management und Setup
- 1 -10 bis 60 °C Betriebstemperatur
- 1 19-Zoll rahmenmontierbar
- 1 Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- 1 Unterstützt Spanning Tree Protokoll (STP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol)
- 1 Port Mirroring für die Überwachung des Traffics
- 1 Quality of Service: 4 Prioritäts-Queues auf allen Ports, Traffic Klassifizierung (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), Strict priority und Weighted Round Robin (WRR) CoS Richtlinien

PLANET 16-Port 100/1000Base-X SFP + 8-Port 10/100/1000 managebarer Metro Ethernet Switch

MGSW-24160F 4711213688522

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	4,10	10,00	56,50	31,00	17515,00
Innen-VPE	1	4,10	10,00	56,50	31,00	17515,00
Einzel-VPE	1	4,10	10,00	56,50	31,00	17515,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	44,00	20,00	4,45	3916,00

→ **Verpackungstyp:**

