

Schefer

Krangabel

KG Premium KG30

Traglast 3000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse

Artikelnummer: 142260



Schefer Krangabel KG Premium KG30

Krangabel

- Traglast 3000 kg
- die Mindestlast beträgt 20 % der max. Traglast
- Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm
- Gabelzinkenabstand außen 450 - 900 mm
- Öse zur Kranaufhängung in Höhe 1720 - 2420 mm
- max. Stapelhöhe 1300 mm
- mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
- Gewicht 280 kg

Technische Details

Hebegerät	Krangabel	Höhe Öse	1720-2420 mm
Traglast	3000 kg	Stapelhöhe (max.)	1300-2000 mm
Höhe Gabel	50 mm	Farbe Rahmen	rot
Länge Gabel	1000 mm	Farbe Gabeln	schwarz
Gabelbreite	120 mm	Gewicht	280 kg
Abstand Gabelzinken	450-900 mm		

Dazu passt auch ...

149167		Laufkatze, Zuglast 1000 kg, Flanschbreite 66 - 188 mm
202877		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
667392		Rundschlinge, Traglast einfach direkt 500 kg, Nutzlänge 4 m, aus Polyester in oliv
908193		Hebelzug, Zuglast 1500 kg, Standardhub Länge 1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1