

Rollcart Schiebebügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157972



Rollcart Schiebebügelwagen mit Totmannbremse

Schiebebügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Ladehöhe 300 mm
- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1260 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Sicherungsrand	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Radlager	Rillenkugellager
Ladehöhe	300 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad-Ø	200 mm

Ladeflächenbreite	700 mm	Höhe	1000 mm
Material Plattform	Holz	Länge	1260 mm
Aufbauten	keine	Breite	700 mm
nestbar	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material	Stahl	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus Holz
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	32 kg
klappbar	nein		

Zubehör

158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158398		Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar