


## ADB Werkbank



Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche, geölt, Traglast 500 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 2 Schränke, Mit Flügeltür, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau



Artikelnummer: 272390



### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche, geölt
- Plattenstärke 50 mm
- Traglast 500 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 2 Schränke
- Mit Flügeltür
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Anthrazitgrau

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Material Gestell	Stahl
Tischtyp	Werkbank	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Gestellausführung	4 Füße	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Höhe	850 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1500 mm	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Tiefe	750 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Stärke Platte	50 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Traglast	500 kg	Ablageböden	4 Stück
höhenverstellbar	nein	Türen Anzahl	2 Stück
elektrisch leitend	nein	Türtyp	Flügeltür
Werkbank Ausstattung	2 Schränke	fahrbar	nein
abschließbar	ja	Anlieferung	zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage
Material Platte	Buche	Gewicht	113 kg
Oberfläche Platte	geölt		

## Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
227889		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 42, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
235352		Universalmesser, Klingenhöhe 18 mm, in silber, mit automatisch arretierendem Vorschub
235919		Tischwaage, Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 200 mm, Wägebereich von 8 bis 15 kg, Ablesbarkeit in 1 g Schritten
236343		Luftpolyesterfolie, Lieferung als Rolle, alle 500 mm perforiert, Rollen Länge x Breite 50 m x 500 mm, Aus LDPE, 2-lagig, In transparent
369099		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
552845		Erste-Hilfe-Schild, Erste-Hilfe, Aufkleber, aus Folie, Oberfläche langnachleuchtend, Höhe x Breite 150 x 150 mm
565665		Faserschreiber für Prüfplakette, Feinstrich, in schwarz

