

META

Weitspannregal SPEED-RACK

Komplettregal (2 Grundfelder), Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 4004 x 435 mm, Fachlast 500 kg, 2 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Holzboden, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 526794



META Weitspannregal SPEED-RACK

Grundregal

Weitspannregal



- Komplettregal (2 Grundfelder)
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 1970 x 4004 x 435 mm
- Feldlast 3000 kg
- Fachlast 500 kg
- Fachtiefe 400 mm
- 2 Regalfelder mit je 4 Ebene(n) mit Holzboden
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Lieferumfang: 2 Grundregale mit je 4 Stützen und 4 Steckfüßen.
Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück
Regaltyp	Weitspannregal	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regalfeld	Komplettregal	Nutzung	beidseitig
Regalfeld Anzahl	2 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
geeignet für (Produkt/Material)	sperrige Güter	Oberfläche Traversen	verzinkt
Material	Stahl	Regal Ausstattung	Böden
Höhe	1970 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	4004 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	435 mm	Lieferumfang	2 Grundregale mit je 4 Stützen und 4 Steckfüßen. Ebenen gem. Angebot
Fachlast	500 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	3000 kg	Garantie	5 Jahre
Fachtiefe	400 mm	Gewicht	171,56 kg

Zubehör

150075		Dübelmontage für Weitspannregal, 8 Schrauben + Muttern
520857		Holzboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 2000 x 400 mm, Stärke 19 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, aus formaldehydfreiem Holz in Dekor natur

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß