


# Technisch specificatieblad

## UZD250-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnr. 7410043



Vloertrek- en aftakdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeskel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelvelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.

Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedte 250 mm.




<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	7410043
Type	UZD 115170 250-3
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 115-170 mm
Dimensie	410x367x115
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	480,00 kg/100 st.

### Technische gegevens



Afmeting A	367,00 mm
Afmeting B	410,00 mm
Afmeting a	262,00 mm
Afmeting b	283,00 mm
Vlak met de vloer verzinkbaar	<input type="checkbox"/>
Vloerplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
Dekseluitvoering	Universeel
Afdichtingsinbouw-mogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatieruimte	10,62 - 16,16 dm <sup>3</sup>
Inbouwopening voor vloer- opbouw-tank	<input type="checkbox"/>
Ontkoppelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte dekvloer	115-170 mm
voor leidingaansluiting	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanal	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanal	<input checked="" type="checkbox"/>
Geschikt voor ondervloerkanal	<input type="checkbox"/>
Kanaalbreedte	190,00 - 250,00 mm
Kanaalhoogte	28,00 - 48,00 mm

# Technisch specificatieblad

UZD250-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnr. 7410043



## Technische gegevens

Minimale afwerkvloerhoogte	115
Nominale grootte	250,00 mm
Nivelleerbereik	115,00 - 170,00 mm