

Artikel nummer	artikelnaam
805815012	HK07 - bewegingsmelder 180°, 2-draads, 40 - 400W, antraciet

INFRAcontrol T 180°, compleet apparaat, infrarood bewegingsschakelaar, 2-draads, 40 - 400 W



Technische gegevens	805815012
Hoogte	57,000 mm
Diepte	29,600 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	400 W
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10,00 m
Bediening op afstand	nee
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,050 m
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Nom. spanning	230 V
Kleur	antraciet
Breedte	57,000 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	31,800 mm
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Max. inschakelstroom	1,60 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Vrije dierzone	nee

Technische gegevens		805815012
Uitvoering oppervlakte	mat	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	