


## Technisches Datenblatt PDF


# UKT328H



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Adapterhülse, Dichtung mit Schleuderscheibe

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 155 mm |
| A1                       | 50 mm  |
| A2                       | 100 mm |
| B                        | 98 mm  |
| A5                       | 73 mm  |
| B1                       | 131 mm |
| d                        | 125 mm |
| d1                       | 180 mm |
| G                        | M10x1  |
| H                        | 415 mm |
| H1                       | 380 mm |
| H2                       | 230 mm |
| H                        | 415 mm |
| L                        | 515 mm |
| L1                       | 315 mm |
| L2                       | 52 mm  |
| L3                       | 255 mm |
| N                        | 80 mm  |
| N1                       | 70 mm  |
| N2                       | 160 mm |
| s1                       | 73 mm  |



| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 275 kN |
| C0              | 272 kN |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale          |          |
|--------------------------|----------|
| Gewicht                  | 89,15 kg |
| Spannhülse Referenz      | H2328    |
| Bezeichnung des Gehäuses | T328     |
| Bezeichnung des Lagers   | UK328G2H |