



- Material: Polystyrol / Material: Polystyrol
- Entflammbarkeit : HB (UL94) / UL Flammability: HB (UL94)
- Temperaturbereich / Working temperature: -15°C ~ +90°C
- Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength 50kV

- Gewindeeinsätze: Stahl verzinkt / thread inserts: steel zink plated
- Alle Maße sind in mm. / All dimensions are in mm.
- Farbe: grau / Colour: grey

Bei der Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen. / Please add the wished lengths to the final part of the code for your order.

Beispielbestellung: 10481PS1115.0 für den Abstandshalter 10481PS11 mit Länge 15,0 mm. / Order example: 10481PS1115.0 for the 10481PS11- 15,0 mm. length spacer.

ARTIKEL P/N	Type	A $\pm 0,5$	B	C	D	E	F	VPE-Stckz. MOQ-Pcs
10481PS11	1	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	7,0	7,0	M3	6,0	100
10482PS11	2	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	7,0	-	M3	6,0	100
10483PS11	3	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0	7,0	-	7,0	M3	6,0	100
10484PS11	1	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	7,0	7,0	M4	9,0	100
10485PS11	2	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	7,0	-	M4	9,0	100
10486PS11	3	15,0 / 20,0 / 25,0 / 30,0 / 40,0 / 45,0 / 50,0	10,0	-	7,0	M4	9,0	100