



### Hauptmerkmale

Maximum response time	45 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ1 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 95 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3
Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MN diag
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Geräteanwendung	Sicherheit
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (Masterpact MTZ1) Leistungsschalter Masterpact (Masterpact MTZ2) Leistungsschalter Masterpact (Masterpact MTZ3) Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Unverzögert

### Zusatzmerkmale

Kontrolltyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	MN geöffnet Durch Spulen versorgt Fehler
[Un] voltage power supply	200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,35 - 0,7 Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixiert

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	172,0 g

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------