


Vielfachstecker KSV-8

Teilenummer: 7558

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	128 g
Max. Anschlüsse	8
Pneumatischer Anschluss	PK-2 PK-3 PK-4
Farbe	grau