
Artikel-Nr.


BRUMBERG

BIRO Circle Anbauringleuchte 750


Artikel-Nr. 13671174



13671174







BIRO Circle Anbauringleuchte 750, strukturweiss, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.320lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 108°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: DALI . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Stand:	21.07.2021 20:24
Ansteuerung	DALI
Farbe	weiß
Lichtfarbe	4000 K
Systemeffizienz	108 lm/W
Lichtstrom	4.320 lm
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Systemleistung	40 W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Abstrahlwinkel	108 °

1 Stk
750 mm
100 mm
CRI > 80
Aluminium / Stahl / Kunststoff
230V AC 50Hz
LED
direkt
inkl. Konverter zum Anschluss
an 230 V-Netzspannung
IP40
1
AC