

fetra Raumsparwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr) und 1 Etage, obere Etage abklappbar, mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Gestell in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 118633

fetra
Transportgeräte



fetra Raumsparwagen

Traglast 400 kg

Raumsparwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform wasserfest
- Aufbau 1 Stirnwand (Stahlrohr) und 1 Etage
- obere Etage abklappbar
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Gestell in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung
- 10 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	Etagen Anzahl	2 Stück
Plattformwagentyp	Raumsparwagen	Klappfunktion	obere Etage abklappbar
Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	850 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	500 mm	Radlager	Rillenkugellager
Material Plattform	Siebdruckplatte	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche Plattform	rutsicher	Radanordnung	rechteckig
Plattform Ausführung	wasserfest	Farbe	brillantblau // RAL5007
Aufbauten	1 Stirnwand (Stahlrohr) und 1 Etage	Garantie	10 Jahre
nestbar	ja	Ladefläche Ausstattung	Plattform aus rutsicherer/wasserfester Siebdruckplatte
Material	Stahl	Gewicht	33 kg