

## TECALEMIT

### Elektro-Fasspumpen-Set

für Diesel, Heizöl,  
Kühlerfrostschutzmittel mit einer  
maximalen Viskosität von 20 mPas,  
maximale Förderleistung 30 Liter pro  
Minute, Tauchtiefe 1600 mm, Auslauf  
über Schlauch

Artikelnummer: 141863




### TECALEMIT Elektropumpe

Elektro-Fasspumpen-Set






- Set bestehend aus: Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Durchfluss-Mengenzähler
- für Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel mit einer maximalen Viskosität von 20 mPas
- maximale Förderleistung 30 Liter pro Minute
- Tauchtiefe 1600 mm
- Gewinde G2" außen
- Auslauf über Schlauch
- Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermosicherung
- Stromanschluss 230 V, Motor mit 250 W
- Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
- Gehäuse aus Kunststoff

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	Anschluss	G2" außen
Fass-/Container-Handling	Pumpe	Auslauf	Schlauch
Pumpentyp	Elektro-Fasspumpen-Set	Material Gehäuse	Kunststoff
Medium	Diesel, Heizöl, Kühlerfrostschutzmittel	Stromanschluss	230 V
max. Viskosität	20 mPas	Motorleistung	250 W
Lagerbehälter	Kanister, Ballon, Fass	Ausführung	Profi
Bedienung	elektrisch	IP Schutzart	44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
max. Förderleistung l/min	30 l/min	WEEE-Registrierungsnummer	DE82006647
Tauchtiefe	1600 mm	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Pumpen-Set Ausstattung	Pumpe, Schlauch, Automatik-Zapfventil und Durchfluss-Mengenzähler	Marke laut EAR-Register	TECALEMIT
Sicherheitsausstattung Fass-/Con	Ansaugstufe mit Heberschutz, Knickschutzfeder und Thermo­sicherung	Gewicht	5,9 kg

## Zubehör

160061		Durchflussmengenzähler, Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen
--------	--	---

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
201012		Auffangschale, Auffangvolumen 20 l, Höhe x Länge x Breite 105 x 690 x 440 mm, 4 Kammern mit je 1 Ausgusskante, aus Polyethylen in schwarz
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm