

## BS-ROLLEN

### Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 50 kg, Bereifung Nylon in schwarz, Durchmesser x Breite 40 x 19,2 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellier-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 55 x 55 mm



Artikelnummer: 222407

## BS-ROLLEN Heberolle

### Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit

Heberolle

- Traglast 50 kg
- Bereifung Nylon in schwarz
- Durchmesser x Breite 40 x 19,2 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellier-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 55 x 55 mm
- Schraubloch Abstand 42 x 42 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Farbe Gehäuse	grau
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellier-Feststeller
Traglast	50 kg	Gesamthöhe	75 mm
Bereifung	Nylon	Höhenverstellung	8 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Radbreite	19,2 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	55 mm
Rad-Ø	40 mm	Breite Platte	55 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	42 x 42 mm
Befestigungselement	Platte	Farbe Reifen	schwarz
Material Gehäuse	Gussaluminium	Gewicht	0,36 kg

## Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen