

Bedrunka + Hirth Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt, Traglast 100 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 4 Schubladen, 1/2 Ablageboden, Verschließbar mit Zylinderschloss



bedrunka+hirth
Kunstmöbel aus Holz - 1960er Jahre - 1970er Jahre - 1980er Jahre

Artikelnummer: 225704



Bedrunka + Hirth Werkbank unverzichtbar im Werkstattalltag

Werkbank




- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 100 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1/2 Ablageboden
- links 4 Schubladen
- rechts 1/2 Ablageboden
- Schubladen Höhe 2x100 mm/2x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss

- Konstruktion aus Stahl
- 3 Jahre Garantie





Technische Details



| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Nutzbreite Schublade | 600 mm |
| Tischtyp | Werkbank | Nutztiefe Schublade | 600 mm |
| Gestellausführung | 4 Füße | Schubladentraglast | 100 kg |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszug Schublade | 100 % |
| Höhe | 860 mm | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Rollenführung |
| Breite | 1500 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tiefe | 750 mm | Griff | Griffleiste |
| Stärke Platte | 40 mm | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| Traglast | 100 kg | Material Platte | Buche-Multiplex |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Platte | geölt |
| elektrisch leitend | nein | Farbe Platte | Buche |
| Werkbank Ausstattung | 4 Schubladen, 1/2 Ablageboden | Material Gestell | Stahl |
| Unterbauten links | 4 Schubladen | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Unterbauten rechts | 1/2 Ablageboden | fahrbar | nein |
| Schubladen Anzahl | 4 Stück | Garantie | 3 Jahre |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x100 mm/2x200 mm | Gewicht | 132 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 504386 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 8 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 100 mm |
| 504393 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 10 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 200 mm |
| 504395 |  | Riffelgummi-Matte für Schublade, Breite x Tiefe 600 x 600 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |

| | | |
|--------|---|--|
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |