
Hymer

Anlegeleiter

8512

Aufstieg einseitig, 18 verstärkte, stark profilierte Stufen, Holmlänge 4,72 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 231294











Anlegeleiter

- Geeignet f
 ür Industrie- und Baubranche
- Aufstieg einseitig
- 18 verstärkte, stark profilierte Stufen
- Standhöhe 3,49 m
- Reichhöhe 5,49 m
- Holmlänge 4,72 m
- Stufen Breite x Tiefe 370 x 80 mm
- Breite 1040 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Traverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 12,8 kg
- Gemäß DIN EN 131

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details				
Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig	
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Baubranche	Unterbau	Traverse	
Länge Holm	4,72 m	Nutzung	einseitig	
Standhöhe	3,49 m	klappbar	nein	
Reichhöhe	5,49 m	fahrbar	nein	
Stufen Anzahl	18	Treppengängig	nein	
Stufen-/Sprossentyp	verstärkte, stark profilierte Stufen	Norm	DIN EN 131	
Tiefe Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2	
Breite Stufen	370 mm	Garantie	10 Jahre	
Breite	1040 mm	Gewicht	12,8 kg	

Dazu passt auch			
149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe	
215546	Boo.	Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß	
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenkund 2 Bockrollen	
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9	
523826	1-11	Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss	
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE	