

Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 100 kg, mit 4 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 825 x 500
mm, Etage(n) aus Edelstahl mit
Abrollrand, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272199



Edelstahl-Etagenwagen

- Traglast 100 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 825 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 1260 x 910 x 590 mm
- Etage(n) aus Edelstahl mit Abrollrand
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Material Gehäuse (Rad)	Stahl
Wagentyp	Etagenwagen	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Material	Edelstahl	Etagenausrichtung	gerade
Traglast	100 kg	Höhe	1260 mm
Ladeflächenlänge	825 mm	Länge	910 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Breite	590 mm
Etagen Anzahl	4 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Etagenabstand	280 mm	klappbar	nein
Material Plattform	Edelstahl	Radausstattung	verzinkt
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Bereifung	TPE	Garantie	5 Jahre
Durchmesser Rad	100 mm	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Radlager	Schwenklager	Gewicht	19 kg

Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm