



LED-Deckenfluter MAULsphere



- **Eleganter Deckenfluter in mattschwarz**
- **Für eine indirekte, blendfreie Raumausleuchtung und wohltuende Arbeitsatmosphäre**
- **Angenehmes Licht durch matt-transparente Scheibe aus hochwertigem Kunststoff**
- **Scheibe gleichzeitig Schutz vor Insekten, bequem zu reinigen**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Stabiler Standfuß
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

Beleuchtungsstärke Leuchte: 900 Lux bei 85 cm Abstand
 Farbtemperatur je Lichtquelle: 3000 Kelvin (warmweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: E (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle: 22 kWh/1000 h
 Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50): 10000 h
 Nutzlichtstrom je Lichtquelle: 2570 Lumen
 Material: Säule: Metall
 Maße: Säule: Ø 1,95 cm - Kopf: Ø 23,5 cm
 Position Schalter: Säule

- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL:** Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit des LED-Deckenfluters MAULsphere
- 825 51: Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 22 kWh/1000h. Säule Höhe 134 cm. Standfuß Ø 23 cm
- **Garantie: 2 Jahre**

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Dimmbar	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
825 51 90	schwarz	4002390075381	94052099	1,70 m	II Eurosteckernetzteil	false	1 St.	69 x 30 x 12,5	5,05 kg