



# WCHP-TK 14 mm

## MX FUEL™ THIN KERF DIAMANT-NASSBOHRKRONEN

- Standard 1/2" G-Aufnahme bis 45 mm Durchmesser, 1 1/4" UNC Aufnahme von 46-150 mm Durchmesser.
- Lasergeschweißte Segmente, stark gegen Abbruch.
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit.
- Geeignet für den Einsatz in armierten Beton.
- Zum Nassbohren.



(mm)	14
Arbeitslänge (mm)	300
Article Number	4932472168
Gesamtlänge (mm)	370
Inhalt	1
Menge	1
Segmenthöhe (mm)	10