





rangeX Zigbee Multi Controller DIM

Produktmerkmale

- Eingangs-Spannung 12 V: 2 x 24 W (24 V: 2 x 48 W)
- Ausgangs-Spannung 12 V: 48 W (24 V: 96 W)
(max. 36 W je LED-Buchse)
- Eigenverbrauch: < 0,2 W
- Dimmverfahren: PWM
- Schnittstelle: Zigbee 3.0
- Funkfrequenz: 2405 - 2480MHz
- Betriebsmodus (Variante): Single LED-Leuchten
- Gehäusehöhe: 16,0 mm
- Gehäusebreite: 46,5 mm
- Gehäuselänge: 145,0 mm
- Anschluss Primär: 2 x 500 mm Zuleitung mit LED-Stecker
- Anschluss Sekundär: LED 6-fach Verteiler
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Aufschriften: 



Artikel	Bestell-Nr.
rangeX Zigbee Multi Controller DIM 12V DC max. 48W	2006321