

Professioneller Hochdruckreiniger

Die Heißwasser Hochdruckreiniger Baureihe MH M5 zeichnet sich durch niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Robustheit, Haltbarkeit und hohe Reinigungswirkung aus. Die Heizkosten werden dank des preisgekrönten EcoPower Wärmetauschersystems mit einem Wirkungsgrad > 92% gesenkt. Der Motor mit 1450 U/min sorgt für ein angenehmes leises Arbeitsgeräusch. Nilfisk verwendet Industriemotoren der Baureihe NP5 bei allen MH M5 Maschinen. Ein geschlossener Motor verhindert Korrosion. Zahlreiche breite Kühlrippen und der Ventilator sorgen für eine ausgezeichnete Kühlung. Der Messingpumpenkopf und verstärkte Zylinderköpfe garantieren eine längere Lebensdauer. Die Kegelrollenlager können doppelt so viel Last aufnehmen wie normale Lagersysteme. Der Wärmetauscher im MH M5 arbeitet mit einer Leistung von 86 kW, er garantiert eine Temperaturerhöhung (Delta T) des Wassers von 80°C bei voller Wassermenge!



Picture shown may not represent model quoted

- EcoPower Wärmetauscher mit einem Wirkungsgrad von 92 %
- Niedrigere Betriebskosten
- 1450 U/min.
- Motor mit niedrigem Schalldruckpegel
- QuickService Konzept senkt die Wartungskosten
- Quick Blick Funktions Display: alle Bedienelemente an einem Ort
- Ergo Zubehörsystem für zusätzlichen Bedienkomfort
- Multifunktionales Tankkonzept für Reinigungsmittel
- Anti-Kalk Einrichtung.

Die vielseitige Baureihe MH M5 vereint niedrige Betriebskosten, einfache Bedienung, leisen Betrieb und hohe Reinigungswirkung. Das effektivste Werkzeug für die tägliche Heißwasser Hochdruck-Reinigung in allen Einsatzbereichen.



• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
	Ergo System Coupling and Adapter				
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•
	High Pressure Female Coupling				
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	•	•
	High Pressure Hose, DN8				
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1		
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	•	
	High Pressure Hose, DN10				
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1		•
	Schlauchtrommel				
	Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1		•
	Sprühpistole				
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	
	Tornado 3000 Strahlrohr				
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1		•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Professioneller Hochdruckreiniger

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
	Universal-Strahlrohr				
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	•	
	Tornado Nozzle with Indication Ring				
	HD-Düse 0600 TORNADO	101119744	1	•	
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1		•

Modell	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
Artikel-Nr.	301000811	301000823

Produkteigenschaften	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
Keramikkolben	•	•
Automatik standby	•	•
Wechselstromgerät	•	
3-phasig		•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•
Quick Service - innovatives Konzept	•	•
Ergo Zubehörsystem	•	•
Schlauchtrommel		•
WKD - Reinigungsmitteldosiersystem	•	•
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•	•
Kraftstoffanzeige	•	•
Pumpenölkontrollsystem	•	•
Service-Anzeige	•	•
Anti-Kalk Anzeige	•	•
Flammüberwachung	•	•

Technische Spezifikationen	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
Druck (bar/MPa)	95/9.5	200/20
Reinigungswirkung (kg/f)	2.8	5.7
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	3	7.9
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/13	400/3/50/14.3
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	770/730	1080/1000
Wassertemperatur (°C)	90/150	90-150
Netzkabel (m)	5	5








Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Professioneller Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	3,5	4,7
Brennstofftank (l)	35	35
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B: 10	A: 15 + B: 10
Düsengröße	.0600	.0550
Max. Zulauftemperatur (°C)	40	40
Keramikkolben	3	X
Abmessungen L x B x H (mm)	1190x702x987	1190x702x987
Gewicht (kg)	175	189
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	88	91







● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
 Standard Nozzle 50° 1/8" NPT				
Düse 5006	5006	1	○	
 Special Nozzle				
Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○
Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	1		○
Düsengehäuse	5888	1	○	○
Schutzkappe	18430	1	○	○
Standard Düse	2802696	1	○	○
 Schläuche und Verbindungen				
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	○	○
Verbindungsstück	1719	1	○	○
 High Pressure Male Coupling				
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	○	○
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	○	○
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○
 High Pressure Female Coupling				
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	○	○
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	●	●
Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.









Professioneller Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
Schlauchanschluss	32541	1	o	o
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	o	o
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT				
Düse 2505	7813	1		o
Düse 2506	2506	1	o	
Düse 25055	7814	1		o
 Standard Nozzle 15° 1/4" NPT				
Düse 15060 1/8	7811	1	o	
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT				
HD-Düse 1/8-27NPT MEG	7819	1	o	
 Sandstrahlen				
Armex Pulver	5218617	1	o	o
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	o	o
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	o	o
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	o	o
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	o	o
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	o	o
 Reinigungsmittel				
ACIDO 10 l	81204	1	o	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	o	o
Allosil 10 l	81237	1	o	o
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	o	o
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	o	o
Auto Aktiv 10 l	81136	1	o	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	o	o
Intensiv 10 l	81137	1	o	o
J25 Multi 10l	80923	1	o	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	o	o
RIM TOP 10 l	80935	1	o	o
Saphir / Autoshampoo	81180	1	o	o
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	o	o
SUPER PLUS 10 l	81170	1	o	o
 Waschbürsten				
Bürsteneinsatz	10356	1	o	o
Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	o	o
Reinigungsbürste lang	6400087	1		o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.







Professioneller Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
 Washbürste	14202	1	o	o
 Externe Bedienelemente				
Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	o	o
Fernbedienung komplett	301001356	1	o	o
Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	o	o
 Drain and Pipe Cleaning				
Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	o	o
Düse	46921	1	o	o
Düse rotierend D1	46918	1	o	o
Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1	o	o
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	o	o
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	o	o
Rohrreinigungsschlauch 30 m	301002492	1	o	o
 TurboHammer Nozzle				
Rotordüse 045	48874	1		o
Rotordüse 055	48875	1		o
Rotordüse 055	49287	1		o
Rotordüse 060	48982	1	o	
 FlexoPower-Strahlrohr				
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	o	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	o	o
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	o	o
 Filter Hochdruckreiniger				
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	o	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	o	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o	o
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	o	o
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	o	o
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	o	o
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	o	o
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	o	o
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	o	o
 High Pressure Hose, DN10				
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	o	o
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	o	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.








Professioneller Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
 HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	●
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	○
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	○	○
Schlauch 25m	1402080	1	○	○
High Pressure Hose, DN8				
 HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	○	○
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	●	○
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○	○
Ergo System Coupling and Adapter				
 Anschlussstück	1600493	1	○	○
Kupplungssatz	101119499	1	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
Rotierende Waschbürsten				
 Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○
Spezial-Strahlrohr				
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○
Unterbodenstrahlrohr mit	6400036	1	○	○
Schlauchtrommel				
 Reinigungswagen	6401094	1	○	○
Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	●
Schlauchtrommel NEPTUNE 3	301001688	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.





Professioneller Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
 Injector and Foam Sprayer				
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○
Injektor 02 kpl.	6401246	1	○	○
Schauminjektor	6401244	1	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○
 Sonstiges				
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○
CRANE LIFTING BRACKET W. EYE COMP.	301001851	1	○	○
Kranhaken Neptune	301001090	1	○	○
Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1	○	○
 Sprühpistole				
ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	○
ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	○
Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○	○
Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○
Sprühgriff Variopress	106402191	1		○
 Tornado Nozzle with Indication Ring				
Düsenschutz	106402425	1	○	○
HD-Düse 0600 TORNADO	101119744	1	●	
HD-Düse 0640 TORNADO	101119745	1	○	
HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1		●
 Kurz-Strahlrohr				
Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○	○
Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○
 TurboHammer-Strahlrohr				
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	1		○
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402293	1	○	
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402294	1	○	○
 Tornado 3000 Strahlrohr				
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	○	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Professioneller Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-95/770 230/1/50 UK	MH 5M-200/1080 XP (NEPTUNE 5-57 X)
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr				
POWERSPEED VARIO PLUS	106403092	1	○	○
POWERSPEED VARIO PLUS	106403095	1	○	
POWERSPEED VARIO PLUS	106403096	1	○	
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	○	
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403025	1	○	
 Universal-Strahlrohr				
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○	
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	●	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○
 Oberflächenreinigung - rotierend				
HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○
HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○