

## LED Alu Connect

- LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung
- Die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion
- Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle / Gruppen auf Fernbedienung vorhanden), Reichweite bis 30 m
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden



### Technische Daten

Leistung:	36 W
Gewichteter Energieverbrauch:	36 kWh / 1000 h
Spannung:	110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Lichtstrom:	2800 Lumen
Lichtausbeute:	78 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	3100 – 7000 Kelvin
Max. Beleuchtungsstärke:	620 Lux (Messabstand 110 cm) 275 Lux (Messabstand 165 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
Lebensdauer:	20 000 Stunden
Dimension:	118 cm Länge x 11 cm Breite x 6 cm Höhe
Nettogewicht:	1700 g
Fernbedienung:	Reichweite bis 30 m, exkl. Batterien
Kabellänge:	transparent 2.0 m
Stahlseilabhängung:	1.50 m
Material:	Aluminium, ABS, PC, Stahl
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette
Schutzklasse:	1
Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	Energieeffizienzklasse: E Modellkennung: aluco00000700

**Artikel-Nummer:** 41-5010.700 silber

### **Austauschbarkeit**

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

### **Datenprüfung**

Elektrische und photometrische Daten geprüft durch das Beleuchtungslabor der Fachhochschule Graubünden, Schweiz.



**styro GmbH**  
Industriestrasse 2  
D-91583 Schillingsfürst  
www.styro.de