

**LED Ecobasic T5 AC 549 G5 14W (24W) 2100lm HO 865**



Artikelnummer: 145761

BAI Ecobasic T5 AC LED Buis 16x549mm G5 14W (24W) 6500K HO 2100lm Glas 270° 120V-130V 230V-240V AC Netspanning LED-lamp

LED T5 buizen voor werking op netspanning waarmee snel en eenvoudig bestaande armaturen opgewaard kunnen worden naar LED. Installatie: Direct op netspanning aansluiten. Niet geschikt voor gebruik met conventionele en/of elektronische voorschakelapparatuur. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended



**Algemene classificatie data**

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	145761
Merk	Bailey
Product Series	Ecobasic LED tube
Product Type	T5 AC

## Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	40000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	14
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	D
Lampaanduiding	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	90
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	549
Diameter [mm]	16
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek [°]	270 - 270
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Kleur	Wit
Voet	G5
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Uitvoering glas/afdekking	Opaal
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	150
Lichtstroom [lm]	2100 - 2100
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	14 - 14
Vermogensfactor	0.9
Nom. stroom [mA]	68 - 68
Nom. spanning [V]	120 - 240

**Alternatieve artikelen**



142200

LED Ecobasic T5 AC  
549 G5 14W (24W)  
2030lm HO 830

142201

LED Ecobasic T5 AC  
549 G5 14W (24W)  
2100lm HO 840