





Trennscheibe A 60 Extra

Artikelnummer: 262937

Extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl

Durchmesser:	125,00 mm
Breite:	1,00 mm
Bohrung:	22,23 mm
Form:	GER
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:	80 m/s
Zulässige Drehzahl:	12200,00 1/min
Abmessung in mm:	125X1X22,23
Packungseinheit:	25
Mindestbestellmenge:	25 Stk.

Anwendungsgebiete:

-  Edelstahl
-  Metall