


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2438 Werkstattwagen mit Arbeitsplatten



Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Arbeitsplatte aus Buchensperrholz, 22 mm stark. Mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. 1 verschließbarer Stahlschrank mit Flügeltür. 1 fester und 2 verstellbare Böden im Stahlschrank. 1 verschließbarer Schubladenschrank. 3 Schubladen 120 mm hoch und 1 Schublade 180 mm hoch. Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schränke: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm).

Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1120
Ladeflächenbreite (mm)	650
Ladeflächenhöhe (mm)	850
Gesamtlänge (mm)	1220
Gesamtbreite (mm)	650
Gesamthöhe (mm)	930
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	94
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976024387