

DS70-700BL2

NEOMOUNTS SUPPORTO DA SCRIVANIA

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	17 inch
Dim. max. schermo*	27 inch
Peso minimo	2 kg (per schermo)
Peso massimo	7 kg (per schermo)
Schermi	2
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm
Banco di montaggio	Fascetta

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Mobilità completa
Regolazione altezza	15,2-40,2 cm
Regolazione della larghezza	105,6 cm
Regolazione della profondità	0-48 cm
Inclinazione (gradi)	+90°, -45°
Perno (gradi)	+90°, -90°
Rotazione (gradi)	+180°, -180°
Altezza	56,6 cm
Larghezza	11,7 cm
Profondità	54,2 cm
Tipo di regolazione	Molla a gas

INFORMAZIONI

Colore	Nero
Materiale principale	Acciaio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371449254

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

Neomounts DS70-700BL2 supporto da tavolo full motion per schermi 17-27" - Nero

Il Neomounts DS70-700BL2 è un supporto da scrivania full motion per due schermi piatti fino a 27" con peso massimo di 7 kg per schermo. Grazie alla versatile inclinazione (135°), rotazione (360°) e perno (180°), il supporto da tavolo può essere regolato a qualsiasi angolo di visione desiderato e può sfruttare appieno le possibilità degli schermi. Inoltre, il supporto ha la regolazione dell'altezza con sospensione a gas (15,2-40,2 cm) e la regolazione della profondità (0-48 cm) per ottenere la posizione di lavoro perfetta.

Il DS70-700BL2 è adatto per schermi con uno schema di foratura VESA di 75x75 o 100x100 mm. Neomounts offre varie piastre adattatrici VESA per diversi modelli di fori.

DS70-700BL2

NEOMOUNTS SUPPORTO DA SCRIVANIA

