

# PRODUKTDATENBLATT

## LD300

**TOPLINE** ●●●

●●●●●● Lebensdauer

gerade



- 12mm hohe Segmente für eine noch längere Standzeit
- Hochleistungstrennscheibe mit extrem breitem Anwendungsspektrum
- Speziell geformte Turbo-Segmente erhöhen die Schnittgeschwindigkeit und optimieren den Abtransport der Schneidpartikel
- Nass- und Trockenschnitt
- Lasergeschweißt

Die LD300 bietet maximale Performance und eine optimierte Standzeit in einem extrem breiten Anwendungsspektrum von mittelhartem bis hartem Material. Die Qualität wurde speziell für Winkelschleifer entwickelt. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sorgen mit ihrem speziellen Design für einen schnellen Abtransport der Schneidpartikel und somit für die optimierte Standzeit. Die LD300 überzeugt gleichzeitig durch eine hohe Schnittgeschwindigkeit und optimale Standzeit.



LD300

Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.	Diamanttrennscheibe
Artikelbezeichnung II	
Artikel-Nr.	304463
GTIN	4011890123010
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	150 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Durchmesser I	150 mm
Stärke	2,4 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	12,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	10185 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	CN