

Artikelnummer: 129985

Kurzbeschreibung: Zwaarlast-aanhangwagen, draagvermogen 3000 kg, laadoppervlakte B 3000 x D 1500 mm

Langbeschrijving: Zwaarlast-aanhangwagen, draagvermogen 3000 kg, laadoppervlakte B 3000 x D 1500 mm: De zware oplegger heeft een maximaal laadvermogen van 3000 kilogram. De afmetingen van het laadvlak van deze zware oplegger zijn 3000 mm breed en 1500 mm diep. Het basisframe van de zware aanhanger bestaat uit een T-profiel en is gepulseerd gelast. Alle vier de hoeken zijn voorzien van buisvormige hulzen voor het plaatsen van palen of zijwanden. De zeefdrukplaat is weer- en slipvast en voorzien van een 25 mm dikke OSB-plaat met weerbestendige onderlaag. De zware aanhanger heeft massief rubberen banden en 2-assige draaischamelbesturing. Het snelwisselsysteem voor de trekstang heeft een valbeveiliging. De risicobeoordeling is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14121-1. De laadruimte is 3000 millimeter breed en 1500 millimeter diep, met een laadhoogte van 560 millimeter. De zware aanhanger wordt geleverd met gebruiksaanwijzing en een onderdelenlijst.

Meer details:

- 2-assige draaischijfbesturing
- Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm)
- Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc.
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG
- Max. Rijsnelheid: 6 km/u
- Laadgebied: B 3000 x D 1500 mm.
- Laadhoogte: 560 mm
- luchtbanden
- Banden: \varnothing 460 x B 140 mm
- Draagvermogen: 3000 kg
- Materiaal: profielstaal
- Materiaal laadvlak: zeefdrukplaat met 25 mm OSB-plaat
- Muren: Nee
- Uitrusting: Aanhangwagenkoppeling met pen, \varnothing 30 mm
- Kleur: Zuiver oranje (RAL 2004)
- Afmetingen: L 3000 x B 1500 mm
- Eigen gewicht: 393 kg
- Inclusief gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

