

Artikelnummer: 156747

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8000, verrijdbaar, plaatstalen legbord, B 750 x D 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank serie 8000, verrijdbaar, plaatstaal onderblad, breedte 750 tot 2000 mm: Deze versie van de Werkbank Serie 8000 is verrijdbaar en heeft een plaatstalen legplank. De werkbank uit de serie 8000 kan worden besteld met een massief beuken werkblad met een breedte tussen 750 en 2000 mm. Deze versie van de werkbank Serie 8000 is verrijdbaar en is bovendien voorzien van een plaatstalen legplank. De Serie 8000 heeft een 40 mm dik massief beuken werkblad. Hun oppervlak is al geschuurd en geolied. Daarnaast is er de legplank van plaatstaal met een schaphoogte van 620 mm. De poten van de werkbank Serie 8000 zijn gemaakt van Profi I stalen buizen. Uitgerust met twee vaste wielen en twee zwenkwielen beveiligt u de verrijdbare werkbank van Serie 8000 ook tegen onbedoeld wegrollen dankzij de remmen. Bij de levering is een handgreep inbegrepen, die u indien nodig bevestigt. De verrijdbare werkbanken worden volledig gemonteerd geleverd. Ze dragen een maximale oppervlaktebelasting van 450 kg. De Serie 8000 werkbank kunt u bestellen in breedtes van 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm. Meer details: verrijdbaar werkblad: massief beukenhout oppervlak geschuurd en geolied lasconstructie (diepte 650 mm) met poten van Profi I stalen buizen (45 x 45 x 2 mm) plaatstalen legplank, schaphoogte 620 mm met handgreep/schuifbeugel (los meegeleverd) 2 blok- en 2 zwenkwielen met rem a~ wielen: 125 mm, constructiehoogte 150 mm dikte werkblad: 40 mm belastbaarheid oppervlak: max. 450 kg materiaal: beukenhout Materiaal onderstel: stalen buis gepoedercoat levering: volledig gemonteerd kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

