

Artikelnummer: 46684

Kurzbeschreibung: Onderdelenreiniger type KP (zonder vat en kuip)

Langbeschreibung: Onderdelenreiniger type KP: Manuele onderdelenreinigers in industrie- en werkplaatsuitvoering. De onderdelenreinigers worden met speciale reinigers tot werkunits gecombineerd, waarin de reinigers tot een verzadigingspunt (al naar gebruik ca. 6 maanden tot 2 jaar) in het circuit opgenomen wordt. Vele andere type apparaten en speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar. Levering zonder vat en bak[ul] voor vatgrootte: 200 liter werkvlak: 1145 x 660 mm werkhoogte: 900 mm draagvermogen: 150 kg aansluiting (wisselstroom): 230 V gewicht (zonder vat): 55 kg[ul]Veelzijdige gebruiksmogelijkheden:[ul] onderdelenreiniging en oppervlakteontvetting onderhoud en instandhouding van machines, transportbanden, armatuur, pompen, motoren ... reparatie en onderhoud van allerlei soorten transportmiddelen: personenauto- 's, vrachtwagens, heftrucks, land- en bouwmachines...[ul]Voordelen:[ul] veelvuldig gebruik van de reiniger in een recyclebaar apparaat ontziet het milieu en verlaagt uw bedrijfskosten geen verhitting van de reinigingsvloeistof (koudreinigingsproces), bespaart tijd en energiekosten robuuste en stabiele apparaatconstructie in industria'«le uitvoering, goede investering dankzij een lange levensduur gepatenteerde, zelfaanzuigende circulatiepomp bespaart energie en werkt absoluut storings- en onderhoudsvrij[ul]

