

# Especificaciones del producto

## 550500

### Grifo de descarga PROFI racor DIN 60/61

natural con asa giratoria roja

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo (PEAD/PEBD)
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con racor rojo DIN y mando giratorio rojo
- salida rápida y sin gorgoteo mediante ventilación integrada
- giratorio 360° en cada posición deseada
- Resistente a la presión hasta máx. 0,4 bar (no apto para el uso y la dosificación de carburantes y sustancias volátiles, ya que la presión interna en el recipiente puede aumentar hasta 1,0 bar)
- resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Velocidad de salida > 3,5 L/min
- Manguito diámetro exterior = 19 mm o 3/4" (zona de conexión)
- DIN 60/61 apto para bidones industriales (Ref. 426401 y 426501)



<b>Pedido mínimo</b>	5
<b>Altura caja de cartón</b>	525
<b>Fabricante</b>	hünersdorff
<b>Total cajas de cartón</b>	16
<b>EAN</b>	4007228550504
<b>Unidad / Ubicación</b>	600
<b>Unidad de la orden</b>	Pieza
<b>Altura</b>	0
<b>Unidad / Palé o caja</b>	2400
<b>Ancho</b>	0
<b>bruto kg</b>	0,08
<b>Peso bruto Pal kg</b>	212
<b>Peso UE</b>	0,625
<b>Cajas de cartón por ubicación</b>	4
<b>Profundidad</b>	100
<b>Ubicaciones</b>	4
<b>Altura Pal</b>	2,25
<b>Ancho caja de cartón</b>	380
<b>Ancho Pal</b>	0,8
<b>Bolsa en caja de cartón</b>	30
<b>Longitud Pal</b>	1,2
<b>Peso bruto UE kg</b>	0,4
<b>Volumen m3</b>	0,10374
<b>Color</b>	Natural
<b>Longitud caja de cartón</b>	520
<b>neto kg</b>	0,08

