

ROLINE Mini-GBIC Module 10G, Single Mode LR, LC

Art.nr. 21.14.3498
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 21.14.3498



ROLINE SFP-module voor netwerkverbindingen in 10 Gigabit Ethernet-netwerken (10G LR)

- Voor single-mode vezels
- Maximale kabellengte aan glasvezelzijde is 10 km
- Hot-swappable
- Bedrijfstemperatuur -10°C ~ 70°C
- Vormfactor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Ondersteunt DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Opmerking: foto soortgelijke

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	Transceiver-Modul
Kleur	zilver
Leveringsomvang	Mini GBIC
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	70 °C
Hoogte	12 mm

Breedte	57 mm
---------	-------

Diepte	15 mm
--------	-------

Gewicht	15.7 g
---------	--------