

## Tropfenlampe 45x75mm, E14 235V 40W gold-gelüstert

Artikel-Nr. 40689



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	275 lm
Socket:	E14
Ausführung:	sonstige
Farbe:	Gold
Durchmesser:	45 mm
Gesamtlänge:	75 mm
Krypton:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Mit Vakuum:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Tropfenlampe 45x75mm Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, E14, gold-gelüstert. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtschirmen geeignet.

Energieeffizienzklasse: E  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 31.07.2015 11:25:51

