

Bohrer



- Links oder rechts laufend
- Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz, links = rot
- Länge 57 mm
- Schaftdurchmesser 10 mm

Durchmesser mm	Bestell-Nr. / Bohrrichtung		VE
	links	rechts	
2	0 071 896	0 071 897	1 St.
3	0 070 026	0 070 025	1 St.
4	0 071 723	0 072 163	1 St.
5	0 053 949	0 053 950	1 St.
6	0 072 040	0 072 039	1 St.
8	0 053 818	0 053 817	1 St.
10	0 053 951	0 053 952	1 St.
12	0 053 820	0 053 819	1 St.
14	0 053 942	0 053 941	1 St.
15	9 106 107	9 106 102	1 St.
18	9 106 108	9 106 110	1 St.
20	9 106 113	9 106 104	1 St.
25	9 106 116	9 106 117	1 St.
26	9 106 118	9 106 119	1 St.
30	9 106 105	9 106 103	1 St.
35	9 106 120	9 106 101	1 St.
40		9 106 121	1 St.

Bohrersätze



- Diverse Bohrersätze für BlueMax Mini Bohr- und Einpressautomaten

Beschreibung	Bestell-Nr.	VE
Bohrersatz Scharnier für Wechselbohrgetriebe 6 Spindeln für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1x ø 35 mm links, 2 x ø 10 mm rechts)	9 132 052	1 Set
Bohrersatz für Wechselbohrgetriebe, 9 Spindeln für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 x ø 5 mm rechts, 4 x ø 5 mm links)	9 131 483	1 Set
Bohrersatz für BlueMax Mini Typ 3, BlueMax Mini Typ 2 / 6 (1x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links, 2 x ø 5 mm links)	0 070 033	1 Set
Bohrersatz Scharnier für BlueMax Mini Typ 3, BlueMax Mini Typ 2 / 6 (1 x ø 35 mm rechts, 2 x ø 10 mm links)	0 072 144	1 Set
Bohrerset VB 18 - 21 für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 30 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	9 146 114	1 Set
Bohrerset VB 36 für BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 x ø 20 mm rechts, 2 x ø 10 mm rechts)	9 146 115	1 Set