

## BLINDNIETMUTTERN SENKKOPF


RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,  
SCHAFTENDE OFFEN

## BLIND RIVET NUTS (INSERTS) COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,  
OPEN TYPE

## ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE FRAISÉE

TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,  
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]  
Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]  
Aluminium AlMg 5 [ AISI 5056 ]

### M 3

D1 = 4,9 mm  
D2 = 7,0 mm  
L1 = 6,0 mm  
k = 1,7 mm

5,0 mm

4,9 x 11,5 mm	1,5 - 3,5 mm	75503 21000	2500 N	0,7 Nm	250	20000 *

### M 4

D1 = 5,9 mm  
D2 = 9,0 mm  
L1 = 6,0 / 7,5 mm  
k = 1,7 mm

6,0 mm

5,9 x 12,0 mm	1,5 - 4,0 mm	75504 21001	3600 N	2,0 Nm	250	10000 *
5,9 x 13,5 mm	4,0 - 5,5 mm	75504 21002			250	10000 *

### M 5

D1 = 6,9 mm  
D2 = 10,0 mm  
L1 = 6,6 / 9,2 mm  
k = 1,7 mm

7,0 mm

6,9 x 13,5 mm	1,5 - 4,0 mm	75505 21000	5500 N	4,0 Nm	250	5000
6,9 x 16,0 mm	4,0 - 6,5 mm	75505 21001			250	5000 *

### M 6

D1 = 8,9 mm  
D2 = 12,0 mm  
L1 = 7,7 / 9,7 mm  
k = 1,7 mm

9,0 mm

8,9 x 16,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75506 21000	8300 N	6,0 Nm	250	3000
8,9 x 18,0 mm	4,0 - 6,5 mm	75506 21001			250	3000 *

### M 8

D1 = 10,9 mm  
D2 = 14,0 mm  
L1 = 8,2 / 10,2 mm  
k = 1,7 mm

11,0 mm

10,9 x 19,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75508 21000	13000 N	15,0 Nm	250	2000
10,9 x 21,0 mm	4,0 - 6,5 mm	75508 21001			250	2000

\* Verfügbarkeit auf Anfrage Availability on request Disponibilité sur demande

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Sous réserve de modifications